


**Elementi di collegamento
H2,5/16DS BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/16DS BL
Nr.Cat.	9036220000
Versione	Terminali, isolato, 13 mm, 10 mm, blu
GTIN (EAN)	4032248068012
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Foglio dati

Elementi di collegamento H2,5/16DS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	16 mm	Larghezza (pollici)	0,63 inch
Peso netto	0,16 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	4,2 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	2,2 mm	L1 in mm	16 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	10 mm	Lunghezza di spellatura	13 mm
Sezione di collegamento cavo	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 14
Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	WSCAD, EPLAN
Dati ingegneristici	STEP

Foglio dati

**Elementi di collegamento
H2,5/16DS BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

