

**Spine piatte
LIS 1,5M3,5 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Connettore per cavi a forcella isolato in PVC o PC/
PA**

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIS 1,5M3,5 V
Nr.Cat.	9200300000
Versione	Spine piatte,Giunto isolato,0,5 mm ² - 1.5 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4032248410125
CPZ	100 Pezzo

Foglio dati
**Spine piatte
LIS 1,5M3,5 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	21,6 mm	Larghezza (pollici)	0,85 inch
Profondità	5,8 mm	Profondità (pollici)	0,228 inch
Peso netto	0,63 g		

Giunti

Colore d'identificazione	rosso	Densità di collegamenti (S1)	0,75 mm
Diametro collare isolante (D)	4 mm	Diametro esterno (d)	6,4 mm
Diametro interno (d1)	3,7 mm	Dimensione	M 3,5
Dimensione (bulloni)	M 3,5	Isolamento	presente
Lunghezza collare isolante (b)	11,3 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Approvazioni

Omologazioni


 ROHS Conforme
Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN

Foglio dati**Spine piatte**
LIS 1,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni