

**Spine piatte
LIF 6F638 RF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Prese piatte completamente isolate in PVC con
spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 6F638 RF
Nr.Cat.	9200660000
Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4032248410507
CPZ	100 Pezzo

Spine piatte
LIF 6F638 RF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	24,5 mm	Larghezza (pollici)	0,965 inch
Profondità	8,2 mm	Profondità (pollici)	0,323 inch
Peso netto	1,9 g		

Giunti

Colore d'identificazione	giallo	Densità di innesto (d3)	0,8 mm
Diametro collare isolante (D)	6,8 mm	Dimensione	6,3 x 0,8 mm
Dimensione (spina piatta)	6,3 x 0,8 mm	Isolamento	Completamente isolato
Larghezza di innesto (d2)	6,3 mm	Lunghezza collare isolante (b)	13 mm
Materiale/plastica	PVC	Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000616	ETIM 4.0	EC000616
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	27-11-15-10	eClass 5.1	17-13-01-03
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN

Foglio dati**Spine piatte
LIF 6F638 RF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni