

**Spine piatte
LID 1,5M4 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Connettori tondi isolati in PVC con spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LID 1,5M4 R
Nr.Cat.	9200670000
Versione	Spine piatte,Giunto isolato,0,5 mm ² - 1.5 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4032248410514
CPZ	100 Pezzo

Foglio dati**Spine piatte
LID 1,5M4 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	20,8 mm	Larghezza (pollici)	0,819 inch
Profondità	5,7 mm	Profondità (pollici)	0,224 inch
Peso netto	0,7 g		

Giunti

Colore d'identificazione	rosso	Diametro collare isolante (D)	4 mm
Diametro esterno (d)	4 mm	Dimensione	ø 4 mm
Dimensione (spina tonda)	ø 4 mm	Isolamento	presente
Lunghezza collare isolante (b)	10 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-------------------	--------------------------------------

Foglio dati**Spine piatte**
LID 1,5M4 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni