


**Accessori**  
**TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                            |
| Tipo       | TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN                                                     |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1805980000</a>                                                 |
| Versione   | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, con asola, acciaio, zincato, cromato |
| GTIN (EAN) | 4032248274536                                                              |
| CPZ        | 2 m                                                                        |

**Accessori**  
**TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |       |                      |            |
|---------------------|-------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 35 mm | Larghezza (pollici)  | 1,378 inch |
| Posizione verticale | 35 mm | Altezza (pollici)    | 1,378 inch |
| Profondità          | 15 mm | Profondità (pollici) | 0,591 inch |
| Peso netto          | 620 g |                      |            |

**Guide di supporto**

|                    |       |                    |        |
|--------------------|-------|--------------------|--------|
| Distanza intaglio  | 7 mm  | Larghezza intaglio | 6,3 mm |
| Lunghezza intaglio | 18 mm | Spessore           | 1,5 mm |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001285    | ETIM 4.0   | EC001285    |
| ETIM 5.0   | EC001285    | ETIM 6.0   | EC001285    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-43 | eClass 7.1 | 27-14-11-43 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-43 | eClass 9.0 | 27-40-06-02 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-02 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |

**Accessori**  
**TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**