

**OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
KOPL DK5 PA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Custodia aperta miniaturizzata in formato di morsetto con 5 collegamenti a vite. Potenzimetro e indicatori di stato possono essere realizzati verso l'alto. È fornibile anche una piastra di copertura per chiudere la custodia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KOPL DK5 PA
Nr.Cat.	4036790000
Versione	Custodia piccola, Testa, Accessori
GTIN (EAN)	4008190455323
CPZ	500 Pezzo

**OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
KOPL DK5 PA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	77 mm	Lunghezza (pollici)	3,031 inch
Larghezza	6 mm	Larghezza (pollici)	0,236 inch
Posizione verticale	61 mm	Altezza (pollici)	2,402 inch
Peso netto	0,184 g		

Dati caratteristici del sistema

Versione	Testa	Grado di protezione	IP20
----------	-------	---------------------	------

Dati del materiale

Colori	beige	Tabella dei colori (simile)	RAL 1001
Classe d'inflammabilità UL 94	V-2	Temperatura di magazzino, min.	-25 °C
Temperatura di magazzino, max.	55 °C	Umidità relativa durante l'immagazzinaggio, max.	80 %
Temperatura d'esercizio, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio, max.	100 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.	-25 °C	Campo della temperatura di montaggio, max.	100 °C

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 5.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-92-14

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
-------------------	---