

**WAVEBOX
WAVEBOX L 12.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Non utilizzare questo
prodotto per particolari di
nuova progettazione



Custodia elettronica modulare in 12,5mm di larghezza con collegamento ad innesto a due piani 4x2 poli in versione a vite e a molla autobloccante. Altezza custodia 112mm.

Dati generali per l'ordinazione

Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2019-12-31
Tipo	WAVEBOX L 12.5
Nr.Cat.	8426530000
Versione	Custodie per componenti elettronici, WAVEBOX grigio sasso, Base della custodia, Larghezza: 12.5 mm
GTIN (EAN)	4032248037674
CPZ	10 Pezzo

WAVEBOX
WAVEBOX L 12.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	92,4 mm	Lunghezza (pollici)	3,638 inch
Larghezza	12,5 mm	Larghezza (pollici)	0,492 inch
Posizione verticale	112,4 mm	Altezza (pollici)	4,425 inch
Peso netto	33,68 g		

Dati caratteristici del sistema

Versione	Base della custodia	Numero di circuiti stampati per modulo	1
Spessore circuito stampato	1 mm	Tipo di contatto per circuito stampato	Collegamento a saldare, diretto
Tolleranza del profilo del circuito stampato	±0,1 mm	Collegamento trasversale	No
Contatto con guida di supporto	No	Grado di protezione	IP20
Potenza dissipata max.	2 W		

Dati del materiale

Colori	grigio sasso	Tabella dei colori (simile)	RAL 7032
CTI	≥ 175	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Temperatura di magazzino, min.	-25 °C	Temperatura di magazzino, max.	55 °C
Umidità relativa durante l'immagazzinaggio, max.	80 %	Temperatura d'esercizio, min.	-50 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.	-25 °C		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-18-08-02	eClass 7.1	27-18-27-02
eClass 8.1	27-18-27-02	eClass 9.0	27-18-27-90
eClass 9.1	27-18-27-90		

Note

Note

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)