

Accessori
TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
Nr.Cat.	0514570000
Versione	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, con asola, acciaio, zincato, cromato
GTIN (EAN)	4008190980009
CPZ	2 m

Accessori

TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	35 mm	Larghezza (pollici)	1,378 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1,378 inch
Profondità	7,5 mm	Profondità (pollici)	0,295 inch
Peso netto	155 g		

Guide di supporto

Diametro foro	5,2 mm	Diametro foro di equipaggiamento (D)	5,2 mm
Distanza foro, centrale	25 mm	Distanza intaglio	7 mm
Foro, sfinestrato	Sì	Larghezza intaglio	6,2 mm
Lunghezza intaglio	18 mm	Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu	16 mm ²
Spessore	1 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks

Accessori
TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni**