

Accessori
TS 35X7.5 2M/AL/BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Tipo | TS 35X7.5 2M/AL/BK |
| Nr.Cat. | 0330800000 |
| Versione | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, senza foro longitudinale, Alluminio, non trattato |
| GTIN (EAN) | 4008190100650 |
| CPZ | 2 m |

Accessori
TS 35X7.5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza | 35 mm | Larghezza (pollici) | 1,378 inch |
| Posizione verticale | 35 mm | Altezza (pollici) | 1,378 inch |
| Profondità | 7,5 mm | Profondità (pollici) | 0,295 inch |
| Peso netto | 108,2 g | | |

Guide di supporto

| | | | |
|---|-------|---|--------------------|
| Corrente di dimensionamento con funzione PEN, max. consentita | 125 A | Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu | 35 mm ² |
| Spessore | 1 mm | | |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001285 | ETIM 4.0 | EC001285 |
| ETIM 5.0 | EC001285 | ETIM 6.0 | EC001285 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-06-04 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-43 | eClass 7.1 | 27-14-11-43 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-43 | eClass 9.0 | 27-40-06-02 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-02 | | |

Approvazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Downloads

| | |
|-----------------------|---|
| Brochure/Catalogo | CAT 1 TERM 16/17 EN |
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Dati ingegneristici | STEP |
| Documentazione utente | StorageConditionsTerminalBlocks |