

**RIDERSERIES RCL
SRC 1CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto


Come da figura

Zoccolo portarelè per relè RIDERSERIES RCL.

- Collegamento a vite e a molla autobloccante
- Altezze costruttive standard o elevate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SRC 1CO
Nr.Cat.	8690840000
Versione	RIDERSERIES RCL, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1 Contatto di scambio, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4032248361526
CPZ	10 Pezzo

**RIDERSERIES RCL
SRC 1CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	15,5 mm	Larghezza (pollici)	0,61 inch
Posizione verticale	77 mm	Altezza (pollici)	3,031 inch
Profondità	61 mm	Profondità (pollici)	2,402 inch
Peso netto	40,1 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	70 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C
Umidità	40°C/93% umidità rel., senza condensa	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...70 °C		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E223759

Dati di contatto

Tipo di contatto 1 Contatto di scambio

Dati generali

Guida TS 35 Colori Nero

Cordinazione di isolamento

Grado di protezione IP20 Potenza dielettrica, Ingresso/Uscita 2,5 KV_{eff} / 1 min.
 Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti 2,5 KV_{eff} / 1 min.

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

Norme UL508 N° certificato (cURus) E223759

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi	Collegamento a vite	Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm
Coppia di serraggio, max.	0,8 Nm	Dimensione lama	Gr. PH1
Passo in mm (P)	3,5 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456	ETIM 6.0	EC001456
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-16-03
eClass 8.1	27-37-16-03	eClass 9.0	27-37-16-03
eClass 9.1	27-37-16-03		

Foglio dati**RIDERSERIES RCL
SRC 1CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Dati ingegneristici

[EPLAN.WSCAD](#)