

**Elementi di collegamento
H4,0/15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)
Materiale E-Cu, zincato galvanicamente
tolleranza secondo DIN 46228 parte 1
• Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Tipo | H4,0/15 |
| Nr.Cat. | 9004100000 |
| Versione | Terminali, non isolato, 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190119003 |
| CPZ | 500 Pezzo |
| Imballaggio | sfuso |

Foglio dati

Elementi di collegamento H4,0/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Larghezza | 15 mm | Larghezza (pollici) | 0,591 inch |
| Peso netto | 0,24 g | | |

Dati tecnici

| | |
|----------|-------------|
| Versione | non isolato |
|----------|-------------|

Terminali

| | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--------|
| Diametro del collare (D2) | 4 mm | Diametro della superficie di contatto (D1) | 2,8 mm |
| L1 in mm | 15 mm | Lunghezza di spellatura | 15 mm |
| Sezione di collegamento cavo | 4 mm ² | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12 |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 | | |

Approvazioni

Omologazioni



| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Downloads

| | |
|---------------------|--|
| Brochure/Catalogo | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Dati ingegneristici | STEP |

Foglio dati**Elementi di collegamento
H4,0/15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Simile alla figura**