


Elementi di collegamento
H0,75/14T HBL BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/14T HBL BD
Nr.Cat.	9004310000
Versione	Terminali, isolato, 10 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190179298
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	Contatti su striscia

Foglio dati

Elementi di collegamento H0,75/14T HBL BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	14 mm	Larghezza (pollici)	0,551 inch
Peso netto	0,094 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	Telemecanique	Diametro del collare (D2)	2,8 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	1,2 mm	L1 in mm	14 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	0,75 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 18
Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

Foglio dati

**Elementi di collegamento
H0,75/14T HBL BD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

