


EMG 12-LG

Codice articolo: 2907910

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2907910>

Custodia per elettronica con piedino universale senza morsetti a vite e calotta

Dati commerciali

EAN	 4 017918 147990
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85472000
Peso lordo pezzi	16,96 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 543 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 06.08.2004



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Tipo di custodia	Moduli vuoti
Materiale custodia	Polycarbonato rinforzato con fibre
Colore	verde

Misure/poli

Lunghezza	75 mm
-----------	-------

Altezza di montaggio	47,5 mm
Larghezza	12,5 mm
N. poli	4
Passo	5 mm

Dati tecnici

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Potenza dissipata a 20 °C in posizione d'installazione orizzontale	1,2 W 1,3 W 7,5 mm
	1,3 W 1,5 W 15 mm
	2 W 2,6 W 52 mm

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
2947187	P 1-EMG 12	Circuito stampato per il montaggio di componenti elettronici

Montaggio

2941510	EMG-KA	Copertura a vite/morsetti, set composto da 50 strisce per morsetti e aperture a vite, 1 striscia copre 12 morsetti.
---------	--------	---

Siglatura

2947035	EMG-GKS 12	Cartellino di siglatura per apparecchiature, larghezza 12 mm
2947035	EMG-GKS 12	Cartellino di siglatura per apparecchiature, larghezza 12 mm

Prodotti complementari


Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Montaggio


2947116	EMG 12-H 7,5MM KLAR	Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 7,5 mm, spessore: 12,5 mm
2948296	EMG 12-H 15MM KLAR	Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 15 mm, spessore: 12,5 mm
2947129	EMG 12-H 52MM GN	Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione verde. Altezza: 52 mm, spessore: 12,5 mm

Disegni

Disegno quotato



1 = parte superiore c.s.
 B = larghezza custodia



Passo da 5 mm
 a = superficie equipaggiabile 38 mm nella calotta
 b = superficie equipaggiabile 45 mm nella custodia

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.