

# ME 45 UT KMGY

Codice articolo: 2709655

La figura illustra versioni completamente montate della custodia per elettronica, nel colore verde



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2709655>

Elemento base della custodia, completamente premontato, con piedino di fissaggio metallico.

## Dati commerciali

EAN	 4 017918 885113
VPE	10
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	65,97 g

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 01.04.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, UL Recognized


Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


<b>Accessori</b>		
Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Generale</b>		
2906908	ME LP	Circuito stampato da equipaggiare con contatto per la guida di supporto (EN 60715)
<b>Montaggio</b>		
2853404	ME 45 UTM GN	Elemento intermedio per espansione modulare del volume della custodia nel passo. La larghezza dell'elemento intermedio aperto è di 22,5 mm.
2853404	ME 45 UTM GN	Elemento intermedio per espansione modulare del volume della custodia nel passo. La larghezza dell'elemento intermedio aperto è di 22,5 mm.
2853417	ME 45 UTMG GN	Elemento intermedio per espansione modulare del volume della custodia nel passo. La larghezza dell'elemento intermedio serrato è di 22,5 mm.
2908498	ME B-22,5 MKDSO KMGY	Tappo cieco, per morsetti inutilizzati
2907965	ME B-22,5 MSTBO KMGY	Tappo cieco, per morsetti inutilizzati
2906911	ME LPZS	Bloccaggio per circuiti stampati da saldare sulla scheda a sinistra
2906911	ME LPZS	Bloccaggio per circuiti stampati da saldare sulla scheda a sinistra
2908281	ME MF 17,5	Piedino di fissaggio metallico per elemento intermedio.
2908281	ME MF 17,5	Piedino di fissaggio metallico per elemento intermedio.
2853899	ME-SAS	Morsetto per collegamento schermatura.
<b>Spina/adattatore</b>		
1734634	CP-MSTB	Profilo di codifica da inserire nella scanalatura della spina o della presa base invertita, in materiale isolante rosso
1734401	CR-MSTB	Staffa di codifica da inserire nella scanalatura della presa base o della spina invertita, in materiale isolante rosso
2908294	ME FE-CONTACT	Contatto funzionale di terra per elemento intermedio.
2908294	ME FE-CONTACT	Contatto funzionale di terra per elemento intermedio.

**Disegni**


Disegno quotato




Dimensioni della custodia per elettronica ME... con parte superiore a due piani




Dimensioni della custodia per elettronica ME... con parte superiore a un piano




Dimensioni della custodia per elettronica ME... con parte superiore a due piani




Disegno quotato del circuito stampato ME... utilizzando la parte superiore a un piano




Disegno quotato del circuito stampato ME... utilizzando la parte superiore a due piani



Disegno quotato del circuito stampato ME... utilizzando la parte superiore a tre piani




Disegno quotato del circuito stampato ME... utilizzando la parte superiore a tre piani





Dimensioni interne custodia per elettronica ME 45...


Disegno schema



Piedinatura a sinistra



Piedinatura a destra



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.