
Elementi di collegamento
H2,5/25T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/25T GR
Nr.Cat.	9021090000
Versione	Terminali, isolato, 20 mm, 18 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190060916
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Foglio dati

Elementi di collegamento
H2,5/25T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	25 mm	Larghezza (pollici)	0,984 inch
Peso netto	0,24 g		

Dati tecnici

Versione	isolato

Terminali

Colore	Telemecanique	Designazione militare	T 20A 023 A
Diametro del collare (D2)	4,2 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	2,2 mm
L1 in mm	25 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Lunghezza di spellatura	20 mm	Sezione di collegamento cavo	2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 14	Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

Elementi di collegamento
H2,5/25T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

