

**Elementi di collegamento
H1,0/14T R BD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/14T R BD
Nr.Cat.	9021950000
Versione	Terminali, isolato, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190262747
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	Contatti su striscia

Foglio dati

**Elementi di collegamento
H1,0/14T R BD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	14 mm	Larghezza (pollici)	0,551 inch
Peso netto	0,104 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	Telemecanique	Diametro del collare (D2)	3,3 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	1 mm	L1 in mm	15 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	1 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 17
Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Dati ingegneristici [EPLAN](#)

Foglio dati

**Elementi di collegamento
H1,0/14T R BD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

