

EMG 25-B4

Codice articolo: 2948335

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2948335>

Modulo d'equipaggiamento, costituito da custodie, morsetti di connessione MKDS 3 e c.s.

Dati commerciali

EAN	 4 017918 083281
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	50,96 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 545 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 28.11.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

Tipo di custodia	Moduli vuoti
Materiale custodia	Polycarbonato rinforzato con fibre
Colore	verde

Misure/poli

Lunghezza	75 mm
-----------	-------

Altezza di montaggio	47,5 mm
Larghezza	25 mm
N. poli	8
Passo	5 mm

Dati tecnici

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Potenza dissipata a 20 °C in posizione d'installazione orizzontale	1,4 W 1,6 W 7,5 mm
	1,6 W 1,8 W 15 mm
	3,2 W 4,5 W 52 mm

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
2941808	EMG 25-ZE	Elemento intermedio, per aumentare il volume di montaggio
2941510	EMG-KA	Copertura a vite/morsetti, set composto da 50 strisce per morsetti e aperture a vite, 1 striscia copre 12 morsetti.

Siglatura


2947035	EMG-GKS 12	Cartellino di siglatura per apparecchiature, larghezza 12 mm
2941594	EMG-GKS 22	Cartellino di siglatura per apparecchiature, larghezza 22 mm
2947585	EMG-SGKS 10	Cartellino di siglatura per apparecchiature, compatto

Prodotti complementari


Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
2947132	EMG 25-H 7,5MM KLAR	Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 7,5 mm, spessore: 25 mm
2948322	EMG 25-H 15MM KLAR	Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente. Altezza: 15 mm, spessore: 25 mm
2947145	EMG 25-H 52MM GN	Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione verde. Altezza: 52 mm, spessore: 25 mm

Disegni

Disegno quotato



Passo da 5 mm
 a = superficie equipaggiabile 38 mm nella calotta
 b = superficie equipaggiabile 45 mm nella custodia



1 = parte superiore c.s.
 B = larghezza custodia

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.