

**Elementi di collegamento
H4,0/22T ZH OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/22T ZH OR
Nr.Cat.	9037670000
Versione	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190493431
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Foglio dati

Elementi di collegamento H4,0/22T ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	22 mm	Larghezza (pollici)	0,866 inch
Peso netto	0,48 g		

Dati tecnici

Versione	Terminali doppi
----------	-----------------

Terminali

Altezza del collare isolante (A)	9 mm	Colore	Telemecanique
Diametro della superficie di contatto (D1)	3,5 mm	L1 in mm	22 mm
Larghezza del collare isolante (B)	5,2 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Lunghezza di spellatura	15 mm	Sezione di collegamento cavo	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12	Spessore del collare isolante (S2)	0,5 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

Foglio dati

**Elementi di collegamento
H4,0/22T ZH OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

