

**Elementi di collegamento
H10,0/30T ZH BR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/30T ZH BR
Nr.Cat.	9037720000
Versione	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, marrone
GTIN (EAN)	4008190493530
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Foglio dati

**Elementi di collegamento
H10,0/30T ZH BR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1,181 inch
Peso netto	1,03 g		

Dati tecnici

Versione	Terminali doppi
----------	-----------------

Terminali

Altezza del collare isolante (A)	13,4 mm	Colore	Telemecanique
Diametro della superficie di contatto (D1)	5,8 mm	L1 in mm	30 mm
Larghezza del collare isolante (B)	7,6 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Lunghezza di spellatura	23 mm	Sezione di collegamento cavo	10 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8	Spessore del collare isolante (S2)	0,5 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni	
--------------	---

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

Foglio dati

**Elementi di collegamento
H10,0/30T ZH BR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

