

**Spine piatte  
LIS 1,5M3,5 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Connettore per cavi a forcella isolato in PVC o PC/  
PA**

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Tipo       | LIS 1,5M3,5 V  |
| Nr.Cat.    | <a href="#">9200300000</a>   |
| Versione   | Spine piatte,Giunto isolato,0,5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,rosso |
| GTIN (EAN) | 4032248410125  |
| CPZ        | 100 Pezzo  |

## Foglio dati

### Spine piatte LIS 1,5M3,5 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|            |         |                      |            |
|------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza  | 21,6 mm | Larghezza (pollici)  | 0,85 inch  |
| Profondità | 5,8 mm  | Profondità (pollici) | 0,228 inch |
| Peso netto | 0,63 g  |                      |            |

### Giunti

|                                    |                     |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Colore d'identificazione           | rosso               | Densità di collegamenti (S1)       | 0,75 mm             |
| Diametro collare isolante (D)      | 4 mm                | Diametro esterno (d)               | 6,4 mm              |
| Diametro interno (d1)              | 3,7 mm              | Dimensione                         | M 3,5               |
| Dimensione (bulloni)               | M 3,5               | Isolamento                         | presente            |
| Lunghezza collare isolante (b)     | 11,3 mm             | Materiale/plastica                 | PVC                 |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001052    | ETIM 4.0   | EC001052    |
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Downloads

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a>                |

**Foglio dati****Spine piatte  
LIS 1,5M3,5 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**