

Spine piatte
LIF 2,5F638 RF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Prese piatte completamente isolate in PVC con
spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 2,5F638 RF
Nr.Cat.	9200650000
Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4032248410491
CPZ	100 Pezzo

Spine piatte
LIF 2,5F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	22 mm	Larghezza (pollici)	0,866 inch
Profondità	6,3 mm	Profondità (pollici)	0,248 inch
Peso netto	1,25 g		

Giunti

Colore d'identificazione	blu	Densità di innesto (d3)	0,8 mm
Diametro collare isolante (D)	5 mm	Dimensione	6,3 x 0,8 mm
Dimensione (spina piatta)	6,3 x 0,8 mm	Isolamento	Completamente isolato
Larghezza di innesto (d2)	6,3 mm	Lunghezza collare isolante (b)	10,5 mm
Materiale/plastica	PVC	Sezione di collegamento cavo, max.	2,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	1,5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Approvazioni

Omologazioni


 ROHS Conforme
Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN

Foglio dati**Spine piatte**
LIF 2,5F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni