

**Spine piatte  
LID 1,5M4 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Connettori tondi isolati in PVC con spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	LID 1,5M4 R
Nr.Cat.	<a href="#">9200670000</a>
Versione	Spine piatte,Giunto isolato,0,5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,rosso
GTIN (EAN)	4032248410514
CPZ	100 Pezzo

**Foglio dati****Spine piatte  
LID 1,5M4 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	20,8 mm	Larghezza (pollici)	0,819 inch
Profondità	5,7 mm	Profondità (pollici)	0,224 inch
Peso netto	0,7 g		

**Giunti**

Colore d'identificazione	rosso	Diametro collare isolante (D)	4 mm
Diametro esterno (d)	4 mm	Dimensione	ø 4 mm
Dimensione (spina tonda)	ø 4 mm	Isolamento	presente
Lunghezza collare isolante (b)	10 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

**Approvazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
-------------------	--------------------------------------

**Foglio dati****Spine piatte**  
**LID 1,5M4 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**