

**Spine piatte
LID 2,5M5 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Connettori tondi isolati in PVC con spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LID 2,5M5 R
Nr.Cat.	9200680000
Versione	Spine piatte,Giunto isolato,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,blu
GTIN (EAN)	4032248410521
CPZ	100 Pezzo

Foglio dati

Spine piatte LID 2,5M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	20,8 mm	Larghezza (pollici)	0,819 inch
Profondità	6,3 mm	Profondità (pollici)	0,248 inch
Peso netto	0,9 g		

Giunti

Colore d'identificazione	blu	Diametro collare isolante (D)	5 mm
Diametro esterno (d)	5 mm	Dimensione	ø 5 mm
Dimensione (spina tonda)	ø 5 mm	Isolamento	presente
Lunghezza collare isolante (b)	10 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo, max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	1,5 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-------------------	--------------------------------------

Foglio dati

Spine piatte
LID 2,5M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

