

**Spine piatte  
LID 1,5F4 RF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Prese tonde completamente isolate in PVC con  
spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	LID 1,5F4 RF
Nr.Cat.	<a href="#">9200700000</a>
Versione	Spine piatte,Giunto isolato,0,5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,rosso
GTIN (EAN)	4032248410545
CPZ	100 Pezzo

## Foglio dati

### Spine piatte LID 1,5F4 RF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	23 mm	Larghezza (pollici)	0,906 inch
Profondità	7,6 mm	Profondità (pollici)	0,299 inch
Peso netto	1,25 g		

### Giunti

Colore d'identificazione	rosso	Diametro collare isolante (D)	4 mm
Diametro esterno (d)	4 mm	Dimensione	ø 4 mm
Dimensione (spina tonda)	ø 4 mm	Isolamento	Completamente isolato
Lunghezza collare isolante (b)	10,5 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

### Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
-------------------	--------------------------------------

**Foglio dati**

**Spine piatte**  
**LID 1,5F4 RF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

