

**Spine piatte
LID 6,0F5 RF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Prese tonde completamente isolate in PVC con
spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LID 6,0F5 RF
Nr.Cat.	9200720000
Versione	Spine piatte,Giunto isolato,4 mm ² - 6 mm ² ,giallo
GTIN (EAN)	4032248410569
CPZ	100 Pezzo

Foglio dati

Spine piatte LID 6,0F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	24 mm	Larghezza (pollici)	0,945 inch
Profondità	9,6 mm	Profondità (pollici)	0,378 inch
Peso netto	2,07 g		

Giunti

Colore d'identificazione	giallo	Diametro collare isolante (D)	5 mm
Diametro esterno (d)	5 mm	Dimensione	ø 5 mm
Dimensione (spina tonda)	ø 5 mm	Isolamento	Completamente isolato
Lunghezza collare isolante (b)	13,8 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-------------------	--------------------------------------

Foglio dati

Spine piatte
LID 6,0F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

