

**Elementi di collegamento
H 0,75/15 SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H 0,75/15 SW
Nr.Cat.	9204240000
Versione	Terminali, isolato, 10 mm, 9 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4032248621545
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Foglio dati

Elementi di collegamento H 0,75/15 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0,591 inch
Peso netto	0,092 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	2,8 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	1,2 mm	L1 in mm	15 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	9 mm	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	0,75 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 18
Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP

Foglio dati

**Elementi di collegamento
H 0,75/15 SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

