


TOOL-BAG

Codice articolo: 1212504

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212504>

Tasca portautensili, con porta-laptop e portadocumenti, equipaggiata con: tagliacavi, tronchesino a taglio laterale, pinza spelafili, utensili per la spelatura, set per la crimpatura, pinza universale, a punta e a pappagallo, cacciavite VDE a intaglio: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 a croce: PHO/PH1/PH2 Chiave per quadri elettrici, tester, box capocordacoltello, metro a nastro, tasca portautensili

Dati commerciali

EAN	 4 046356 528405
VPE	1
Tariffa doganale	82060000
Peso lordo pezzi	99,99 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 10.09.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Lunghezza (b)	410 mm
Altezza	340 mm
Larghezza (a)	225 mm

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni Ex:

Omologazioni richieste: GOST

Set prodotti

Articolo	Denominazione	Descrizione
Allgemein		
3202960	AI SORTI BOX RD	Cassetta accessori, Colore: rosso
1212093	CRIMPFOX-M SET	Set pinze a crimpare, comprendente CRIMPFOX-M (pinza) e stampi per capocorda isolati 0,5 - 2,5 mm ² (1212074), capocorda tubolari non isolati 0,5 -6 mm ² (1212079) e capocorda 0,25 - 10 mm ² (1212080) e 16/25 mm ² (1212081).
1212127	CUTFOX 25 VDE	Tagliacavi , taglio di precisione con dentatura macro, per rame e alluminio fino a 70 mm ² , testato VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
1212207	CUTFOX-S VDE	Tronchesini a taglio laterale per conduttori in rame e alluminio, testati VDE
1209091	DUSPOL EXPERT	Tester, per tensioni alternate e continue da 12 V a 1000 V AC/1100 V DC, IP65
1205147	SZK PH0 VDE	Cacciavite, croce PH, isolato secondo VDE, dimensioni: PH 0 x 80 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
1205150	SZK PH1 VDE	Cacciavite, croce PH, isolato secondo VDE, dimensioni: PH 1 x 80 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
1205163	SZK PH2 VDE	Cacciavite, croce PH, isolato secondo VDE, dimensioni: PH 2 x 100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
1205037	SZS 0,4X2,5 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 0,4x2,5x80 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
1207404	SZS 0,5X3,0 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 0,5x3,0x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x4,0x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x6,5x150 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
1212500	TOOL-BAG EMPTY	Tasca portautensili , con portadocumenti e porta-laptop, non equipaggiata

1212202	UNIFOX-C VDE	Pinza universale , superficie di presa dentellata, chiave ad anello integrata M8 - M10, testata VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
1212204	UNIFOX-P VDE	Pinza a punta con lama , superficie di presa dentellata, testata VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
1212365	UNIFOX-WP	Pinza a pappagallo , con supporto inserito, superfici di presa doppie dentellate, secondo VDE ISO 8976
1203149	USS 4	Chiave quadro elettrico , in metallo, per tutti i comuni quadri elettrici
1212150	WIREFOX 10	Pinza spelafili, per cavi e conduttori da 0,02 - 10 mm ² , autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm ² flessibile/1,5 mm ² rigido, tagliacavi sostituibile
1212161	WIREFOX-D 40	Pinza spelafili , per togliere il rivestim. di cavi di diametro 4,5 mm - 40 mm, spessore di isolam. fino a 4,5 mm, coltello orientabile per sezioni circolari, longit. e a spirale

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.