

Accessori
TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
Nr.Cat.	0514510000
Versione	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, con asola, acciaio, zincato, cromato
GTIN (EAN)	4008190116620
CPZ	1 m

Foglio dati

Accessori TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	35 mm	Larghezza (pollici)	1,378 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1,378 inch
Profondità	7,5 mm	Profondità (pollici)	0,295 inch
Peso netto	314 g		

Guide di supporto

Diametro foro	5,2 mm	Diametro foro di equipaggiamento (D)	5,2 mm
Distanza foro, centrale	36 mm	Distanza intaglio	11 mm
Foro, sfinestrato	Sì	Larghezza intaglio	5,2 mm
Lunghezza intaglio	25 mm	Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu	16 mm ²
Spessore	1 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 1 TERM 16/17 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks