

**WKM
WKM 8/30**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La tasca trasparente e priva di alogeni del **WKM** offre una protezione eccezionale contro gli influssi ambientali. Grazie al robusto fissaggio con fascette serracavo è indicata per la quasi totalità delle sezioni di conduttore. Basta inserire i marcatori prestampati nel supporto **WKM** e fissarli con una clip. I segnacavi **WKM** sono l'ideale per ottenere la massima efficienza di siglatura in loco.

I vantaggi derivanti dall'utilizzo dei segnacavi WKM

- Le etichette di carta e di poliestere possono essere stampate singolarmente con le tradizionali stampanti da ufficio
- Il design robusto, abbinato ai marcatori ELS MultiCard, garantisce la massima protezione contro gli influssi ambientali

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WKM 8/30
Nr.Cat.	1631910000
Versione	WKM, Segnafili e segnacavi, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4008190206666
CPZ	50 Pezzo

WKM
WKM 8/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	8 mm	Larghezza (pollici)	0,315 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1,181 inch
Profondità	3,5 mm	Profondità (pollici)	0,138 inch
Peso netto	0,732 g		

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	trasparente	Larghezza	8 mm
Materiale	polipropilene	Tipo di stampa	Neutro

Segnafili e segnacavi

Diametro esterno conduttore	7 - 115 mm	Diametro esterno del conduttore, max.	115 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm	Sezione di collegamento cavo, max.	150 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm ²		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

Foglio dati

**WKM
WKM 8/30**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

