


CRIMPFOX-C50

Codice articolo: 1212340

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212340>

Pinza base, per l'alloggiamento di stampi per i più diversi tipi di contatti fino a 50 mm²

Dati commerciali

EAN	 4 046356 454865
VPE	1
Tariffa doganale	82055980
Peso lordo pezzi	99,99 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 639 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 26.09.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Lunghezza (b)	280 mm
Altezza	65 mm
Larghezza (a)	60 mm
Colore	nero
Crimpatura	universale

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Utensili		
1212349	CRIMPFOX-C50 R25-35/DIE	Stampo a U (coppia), per CRIMPFOX-C50, per cavo sensore 25 + 35 mm ²
1212350	CRIMPFOX-C50 R35-50/DIE	Stampo a U (coppia), per CRIMPFOX-C50, per cavo sensore 35 + 50 mm ²
1212351	CRIMPFOX-C50 R50-70/DIE	Stampo a U (coppia), per CRIMPFOX-C50, per cavo sensore 50 + 70 mm ²
1212344	CRIMPFOX-C50 RC 25/F-DIE	Stampo (base), per CRIMPFOX-C50, per capocorda non isolati (DIN 46228) 25 mm ² , crimpatura trapezoidale
1212345	CRIMPFOX-C50 RC 35/F-DIE	Stampo (base), per CRIMPFOX-C50, per capocorda non isolati (DIN 46228) 35 mm ² , crimpatura trapezoidale
1212343	CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE	Stampo (parte superiore), per CRIMPFOX-C50, per capocorda non isolati (DIN 46234) 6 - 35 mm ² , crimpatura a rientranza
1212346	CRIMPFOX-C50 RCI 10/DIE	Stampo (coppia), per CRIMPFOX-C50, per capocorda ad anello isolati 10 mm ² , crimpatura ovale
1212347	CRIMPFOX-C50 RCI 16/DIE	Stampo (coppia), per CRIMPFOX-C50, per capocorda ad anello isolati 16 mm ² , crimpatura ovale
1212348	CRIMPFOX-C50 RCI 25/DIE	Stampo (coppia), per CRIMPFOX-C50, per capocorda ad anello isolati 25 mm ² , crimpatura ovale
1212341	CRIMPFOX-C50 RCT 35-1/DIE	Stampo (coppia), per CRIMPFOX-C50, per capicorda tubolari in rame 35 mm ² , crimpatura WM
1212342	CRIMPFOX-C50 RCT 50-1/DIE	Stampo (coppia), per CRIMPFOX-C50, per capicorda tubolari in rame 50 mm ² , crimpatura WM

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.