

# PPS STANDARD M


Codice articolo: 1206175

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1206175>

**Tranciaguide**, per tagliare e punzonare guide a norma, NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 così come per tagliare la barra collettoria per conduttore neutro NLS-CU 3/10, per l'alloggiamento di 2 inserti stampo, con scala in metri, fornitura senza inserti stampo

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati commerciali

EAN	 4 017918 163280
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	82034000
Peso lordo pezzi	18925,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 629 (CL-2009)

## Dati tecnici

### Informazioni generali

Lunghezza (b)	100 mm
Altezza	220 mm
Larghezza (a)	180 mm
Colore	nero
Esecuzione	Millimetri
Lunghezza della guida con scala	1000 mm

## Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni Ex:

Omologazioni richieste: GOST

## Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Generale</b>		
1208924	PPS HYDRAULIC CYL	Cilindro idraulico
1206285	PPS TABLE	Banco di lavoro, senza viti di fissaggio, senza fori, senza tranciaguide, piastra in compensato da 50 mm di spessore 700 x 1200 mm
1203563	PPS-ST (3,5X12)L	Insero stampo, per foro longitudinale: 3,5 x 12 mm
1203550	PPS-ST (3,5X12)Q	Insero di stampo, per foro trasversale: 3,5 x 12 mm
1204892	PPS-ST (3,8)	Insero stampo, per fori: diametro 3,8 mm
1202616	PPS-ST (4,3)	Insero stampo, per fori: diametro 4,3 mm
1203534	PPS-ST (4,5X12)L	Insero stampo, per foro longitudinale: 4,5 x 12 mm
1203547	PPS-ST (4,5X12)Q	Insero di stampo, per foro trasversale: 4,5 x 12 mm
1202629	PPS-ST (5,3)	Insero stampo, per fori: diametro 5,3 mm
1202603	PPS-ST (5,5X12)L	Insero stampo, per foro longitudinale: 5,5 x 12 mm
1203411	PPS-ST (5,5X12)Q	Insero di stampo, per foro trasversale: 5,5 x 12 mm
1204876	PPS-ST (6,35X15)L	Insero stampo, per foro longitudinale: 6,35 x 15 mm
1202632	PPS-ST (6,4)	Insero stampo, per fori: diametro 6,4 mm
1202593	PPS-ST (6,5X15)L	Insero stampo, per foro longitudinale: 6,5 x 15 mm
1203408	PPS-ST (6,5X15)Q	Insero di stampo, per foro trasversale: 6,5 x 15 mm
1204889	PPS-ST (7,0)	Insero stampo, per fori: diametro 7,0 mm
1202726	PPS-ST (8,4)	Insero stampo, per fori: diametro 8,4 mm

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.