

**EMG 37-B7**

Codice articolo: 2947064

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2947064>

Modulo d'equipaggiamento, costituito da custodie, morsetti di connessione MKDS 3 e c.s.

**Dati commerciali**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| EAN                         | <br>4 017918 082536 |
| VPE                         | 5 pcs.  |
| Tariffa doganale            | 85369010  |
| Peso lordo pezzi            | 74,45 g   |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 545 (CC-2009)  |

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 18.07.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Informazioni generali**

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo di custodia   | Moduli vuoti                       |
| Materiale custodia | Policarbonato rinforzato con fibre |
| Colore             | verde                              |

**Misure/poli**

|           |       |
|-----------|-------|
| Lunghezza | 75 mm |
|-----------|-------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Altezza di montaggio | 47,5 mm |
| Larghezza            | 37,5 mm |
| N. poli              | 14      |
| Passo                | 5 mm    |

#### Dati tecnici

|  |                    |
|--|--------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                                   | -40 °C ... 125 °C  |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                             | V0                 |
| Potenza dissipata a 20 °C in posizione d'installazione orizzontale | 1,6 W 1,8 W 7,5 mm |
|  | 1,9 W 2,1 W 15 mm  |
|  | 2,6 W 3,5 W 35 mm  |
|  | 4 W 5,4 W 52 mm    |

#### Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

#### Accessori

| Articolo         | Denominazione | Descrizione   |
|------------------|---------------|---|
| <b>Montaggio</b> |               |   |
| 2941510          | EMG-KA        | Copertura a vite/morsetti, set composto da 50 strisce per morsetti e aperture a vite, 1 striscia copre 12 morsetti. |

#### Siglatura


|         |             |  |
|---------|-------------|--|
| 2947035 | EMG-GKS 12  | Cartellino di siglatura per apparecchiature, larghezza 12 mm |
| 2941594 | EMG-GKS 22  | Cartellino di siglatura per apparecchiature, larghezza 22 mm |
| 2947585 | EMG-SGKS 10 | Cartellino di siglatura per apparecchiature, compatto        |

### Prodotti complementari


| Articolo         | Denominazione       | Descrizione   |
|------------------|---------------------|---|
| <b>Montaggio</b> |                     |   |
| 2947158          | EMG 37-H 7,5MM KLAR | Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 7,5 mm                   |
| 2947161          | EMG 37-H 15MM KLAR  | Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 15 mm, spessore: 37,5 mm |
| 2942768          | EMG 37-H 35MM KLAR  | Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 35 mm, spessore: 37,5 mm |
| 2947174          | EMG 37-H 52MM GN    | Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione verde. Altezza: 52 mm, spessore: 37,5 mm       |

### Disegni

Disegno quotato



1 = parte superiore c.s.  
 B = larghezza custodia



Passo da 5 mm  
 a = superficie equipaggiabile 38 mm nella calotta  
 b = superficie equipaggiabile 45 mm nella custodia

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.