

# PLC-BSC- 24DC/ 1- 1/ACT

Codice articolo: 2967057

La figura mostra la versione PLC-BSC-120UC/21-21/SO46



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2967057>

Mors. base PLC-Attuatori da 14 mm con conness. al cond. di ritorno del carico (BB), connessione a vite, tens. di ingr.: 24 V DC, senza equipagg. relè o relè a stato solido. Nota: per l'equipagg. con relè di scambio viene collegato solo il cont. in chiusura.



Dati commerciali	
EAN	 4 017918 156497
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	55,70 g

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 09.02.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici	
<b>Dati d'ingresso</b>	
Tensione d'ingresso nominale $U_N$	24 V DC
Segnalazione stato	LED
<b>Dati d'uscita</b>	
Possibili equipaggiamenti	Relè in miniatura, REL-MR-24DC/21-21AU, REL-MR-24DC/21-21

#### Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	14
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3

#### Dati generali

Larghezza	14 mm
Altezza	80 mm
Profondità	94 mm
Colore	verde
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 85 °C
Funzionamento	100 % ED
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Posizione d'installazione	A scelta
Indicazione per il montaggio	Affiancabile senza distanza

#### Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST, GL

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

### Prodotti complementari

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Relè</b>		
2961192	REL-MR- 24DC/21-21	Relè in miniatura ad innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tensione d'ingresso 24 V DC
2961215	REL-MR- 24DC/21-21AU	Relè in miniatura ad innesto, con contatto universale dorato, 2 contatti di scambio, tensione d'ingresso 24 V DC

### Disegni

#### Schema di collegamento



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.