

# PLC-BSC- 24DC/21-21

Codice articolo: 2967015

La figura mostra la versione PLC-BSC-120UC/21-21/SO46




<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2967015>

Morsetti base PLC da 14 mm con connessione a vite, tensione di ingresso 24 V DC (senza equipaggiamento relè o optoaccoppiatore)



## Dati commerciali

EAN	 4 017918 156459
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	51,70 g

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 23.11.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dati d'ingresso

Tensione d'ingresso nominale $U_N$	24 V DC
Segnalazione stato	LED

### Dati d'uscita

Possibili equipaggiamenti	Relè in miniatura, REL-MR-24DC/21-21AU, REL-MR-24DC/21-21
---------------------------	---

#### Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	14
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3

#### Dati generali

Larghezza	14 mm
Altezza	80 mm
Profondità	94 mm
Colore	verde
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 85 °C
Funzionamento	100 % ED
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Posizione d'installazione	A scelta
Indicazione per il montaggio	Affiancabile senza distanza

#### Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST, GL

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

### Prodotti complementari

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Generale</b>		
2982100	OPT-24DC/ 24DC/ 5	Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/5 A
2982171	OPT-24DC/230AC/ 2	Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, ingresso: 24 V DC, uscita: 24-253 V AC/ 2 A
<b>Relè</b>		
2961192	REL-MR- 24DC/21-21	Relè in miniatura ad innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tensione d'ingresso 24 V DC
2961215	REL-MR- 24DC/21-21AU	Relè in miniatura ad innesto, con contatto universale dorato, 2 contatti di scambio, tensione d'ingresso 24 V DC

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.