

# ME MAX 45 G 2-2 KMGY

Codice articolo: 2713719

La figura illustra la versione ME MAX 45 2-2 KMGY (CUSTODIA APERTA)  
con connettori bus per guide di supporto a innesto



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2713719>

Custodia per elettronica, costituita da: guscio sinistro e destro, 2 schermature, 2 coperchi trasparenti, elemento intermedio, piedini metallici di fissaggio e molle, custodia chiusa, a 32 poli (8 x 4 poli), larghezza: 45 mm, colore: grigio chiaro

## Dati commerciali

EAN	 4 017918 917470
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	73,49 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 588 (CC-2009)

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 01.04.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Informazioni generali

Tipo di custodia	Custodia completa
Materiale custodia	Poliammide
Colore	grigio chiaro

#### Misure/poli

Lunghezza	99 mm
Altezza di montaggio	114,5 mm
Larghezza	45 mm
N. poli	32

#### Dati tecnici

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Potenza dissipata a 20 °C in posizione d'installazione orizzontale	7,6 W 14,1 W

#### Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

#### Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Generale</b>		
2707437	ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN	Connettore per guide di supporto per convertitori per correnti continue, contatti dorati, per montaggio su guida, 5 poli
2713722	ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY	Spina, Corrente nominale: 8 A
2707916	ME MAX B-22,5 GN	Tappo cieco per morsetti inutilizzati, colore: verde
2707929	ME MAX B-22,5 KMGY	Tappo cieco per morsetti inutilizzati, colore: grigio chiaro
2713777	ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2	C.s. per l'equipaggiamento di connessione COMBICON
2713751	MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY	Set composto da morsetti per circuiti stampati ortogonali per 6 x 4 poli (24 poli), colore: grigio chiaro
2713764	MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY	Set composto da prese base e spine a vite COMBICON per 6x4 poli (24 poli), colore: grigio chiaro





**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.