


CK1,6-ED-1,50ST AG

Codice articolo: 1663378

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663378>

Contatto a crimpare 1,6 tornito, contatto singolo maschio, sezione fili
1,5 mm², argentato

Dati commerciali

| | |
|-----------------------------|---|
| EAN |  4 017918 123185 |
| VPE | 100 pcs. |
| Tariffa doganale | 85366990 |
| Peso lordo pezzi | 0,66 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 528 (PC-2009) |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2005



Verificare che i dati qui riportati
siano ricavati dal catalogo online.
Utilizzare tutte le informazioni
e i dati della documentazione
per l'utente alla pagina [http://
www.download.phoenixcontact.it](http://www.download.phoenixcontact.it) Per
il download da Internet, valgono le
condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Dati elettrici**

| | |
|----------------------------------|--|
| Nota: | per inserti portacontatti HC-M-12, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD e VC-D . La qualità di una connessione a crimpare viene stabilita dalla norma DIN EN 60 352-2 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

Dati meccanici

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Sezione di collegamento | 1,5 mm ² |
|-------------------------|---------------------|

| | |
|---|-------|
| Sezione di collegamento AWG | 16 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 8 mm |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |

Dati generici

| | |
|------------------------------|---|
| Esecuzione | Contatto singolo maschio |
| Serie | HC-M-12 |
| Tecnica di connessione | Attacco a crimpare |
| Indicazione per il montaggio | Con tensioni < 5 V e correnti < 5 mA si consigliano contatti dorati. |
| Montaggio | per portacontatti HC-M-12..., HC-M-03/04..., HC-M-17..., HC-M-EMV..., HC-D..., HC-DD..., VC-D.. |

Dati materiale

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | argentato |

Omologazioni



Omologazioni GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|-----------------|-------------------------|---|
| Generale | | |
| 1884869 | VC-EW 1,6 | Utensile di sbloccaggio, per contatti torniti e stampati CK-1,6-... |
| Utensili | | |
| 1676734 | CK1,6/2,5-MWZ | Utensile di montaggio per contatti a crimpare CK 1,6... per conduttori di sezione inferiore |
| 1687419 | CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 | Pinza a crimpare per contatti torniti CK 1,6 ED... e CK 2,5 ED... |

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.