


CRIMPFOX-M SET

Codice articolo: 1212093

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212093>

Set pinze a crimpare, comprendente CRIMPFOX-M (pinza) e stampi per capocorda isolati 0,5 - 2,5 mm² (1212074), capocorda tubolari non isolati 0,5 - 6 mm² (1212079) e capocorda 0,25 - 10 mm² (1212080) e 16/25 mm² (1212081).

Dati commerciali

EAN	 4 046356 454636
VPE	1
Tariffa doganale	82032000
Peso lordo pezzi	843,30 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 643 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 26.09.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Lunghezza (b)	234 mm
Altezza	31 mm
Larghezza (a)	64 mm

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Utensili		
1212082	CRIMPFOX-M 50/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per capocorda 35 - 50 mm ² , imballato in custodie box affiancabili
1212087	CRIMPFOX-M CX-1/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per connettore coassiale: RG 174, RG 179 / BNC / TNC , imballato in custodie box affiancabili
1212088	CRIMPFOX-M CX-2/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per connettore coassiale (BNC/TNC) RG 58/ 59/ 62/ 71, imballato in custodie box affiancabili
1212089	CRIMPFOX-M CX-3/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per connettore coassiale: CATV RG 6,59, imballato in custodie box affiancabili
1212282	CRIMPFOX-M HS-1/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per connettore termoretrattile 0,1 - 0,4 mm ² e 4 - 6 mm ² (verde chiaro, giallo), imballato in custodie box affiancabili
1212077	CRIMPFOX-M RC 10/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per capocorda non isolati 4 - 10 mm ² , imballato in custodie box affiancabili
1212078	CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per capocorda non isolati 0,75 - 2,5 mm ² , imballato in custodie box affiancabili
1212073	CRIMPFOX-M RCI 6/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per capocorda isolati 0,1 - 0,4 mm ² e 4 - 6 mm ² (verde chiaro, giallo), imballato in custodie box affiancabili
1212091	CRIMPFOX-M RJ11/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per connettori RJ11 non schermati, imballato in custodie box affiancabili
1212090	CRIMPFOX-M RJ45/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per connettori RJ45 non schermati, imballato in custodie box affiancabili
1212083	CRIMPFOX-M SC 1/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per prese piatte non isolate 0,1 - 1 mm ² , imballato in custodie box affiancabili
1212084	CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per prese piatte non isolate 0,5 - 2,5 mm ²

1212085	CRIMPFOX-M SC 6/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per prese piatte non isolate 0,5 - 6 mm ² , imballato in custodie box affiancabili
1212076	CRIMPFOX-M TC 10/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per contatti torniti 6 - 10 mm ² , imballato in custodie box affiancabili
1212075	CRIMPFOX-M TC 4/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per contatti torniti 0,14 - 4 mm ² , imballato in custodie box affiancabili

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.