

# CD 60X80 BU

Codice articolo: 3240315



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240315>

Canale di cablaggio, blu, costituito da parte inferiore e parte superiore, larghezza: 60 mm, altezza: 80 mm, lunghezza: 2.000 mm

## Dati commerciali

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN              | <br>4 046356 507950 |
| VPE              | 10                                                                                                   |
| Tariffa doganale | 39259020                                                                                             |
| Peso lordo pezzi | 1400,00 g                                                                                            |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 05.05.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Informazioni generali

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Lunghezza (b)                          | 2000 mm         |
| Altezza                                | 80 mm           |
| Larghezza (a)                          | 60 mm           |
| Colore                                 | blu             |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0              |
| Temperatura ambiente (esercizio)       | -5 °C ... 60 °C |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Sostanze contenute | senza piombo |
| Materiale          | PVC          |

#### Omologazioni



Omologazioni

CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


#### Accessori

| Articolo        | Denominazione  | Descrizione                                                                                           |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generale</b> |                |                                                                                                       |
| 3240333         | CD COVER 60 BU | Coperchio per canale di cablaggio, blu, larghezza: 60 mm, lunghezza: 2.000 mm                         |
| 3240284         | CD WR          | Supporto per fili universale, forato, per canali di cablaggio                                         |
| 3240498         | RVT-PA 4       | Rivetto ad espansione in plastica, per diametro foro 4 mm e uno spessore del materiale da 1,5... 6 mm |
| 3240499         | RVT-PA 6       | Rivetto ad espansione in plastica, per diametro foro 6 mm e uno spessore del materiale da 1,5...6 mm  |
| 1212478         | UNIFOX-RVT P 4 | Utensile per rivettatura, per l'applicazione di rivetti a spruzzo in plastica RVT-PA 4                |
| 1212509         | UNIFOX-RVT P 6 | Utensile per rivettatura, per l'applicazione di rivetti a spruzzo in plastica RVT-PA6                 |

## Disegni

Disegno quotato

Foratura fondo secondo DIN EN 50085



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.