

CF 500-230V

Codice articolo: 1208348

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1208348>

Crimper universali elettrici per l'alloggiamento di stampi di diversi elementi di contatto

Dati commerciali

| | |
|-----------------------------|--|
| EAN |  4 046356 014472 |
| VPE | 1 |
| Tariffa doganale | 84798100 |
| Peso lordo pezzi | 99,00 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 657 (CL-2009) |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 28.06.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

| | |
|-------------------|--------|
| Lunghezza (b) | 220 mm |
| Altezza | 320 mm |
| Larghezza (a) | 140 mm |
| Cadenza | 1 s |
| Potenza assorbita | 160 VA |

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|-----------------|-----------------------|---|
| Generale | | |
| 1212250 | CF 500/COV | Coperchio di protezione per crimpatrice CF, senza vano di apertura (per tutti gli stampi senza disposizione) |
| 1212254 | CF 500/COV AI 6 | Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per capocorda 0,25 - 6 mm ² (AI 6...) |
| 1212266 | CF 500/COV AI TWIN | Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per capocorda TWIN 2 x 4 - 2 x 10 mm ² (AI-TWIN...) |
| 1212462 | CF 500/COV FBS | Coperchio di protezione CF 500, per ponticelli a innesto FBS... |
| 1212252 | CF 500/COV RC 10 | Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per capocorda non isolati 0,5 - 10 mm ² (RC 10) e capocorda tubolari 4 - 10 mm ² (RCT 10-...) |
| 1212255 | CF 500/COV RCI | Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per capocorda isolati 0,14 - 6 mm ² (RCI 1,5/6) e contatti torniti 0,14 - 4 mm ² (TC 4) |
| 1212253 | CF 500/COV RCT 2,5 | Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per capocorda tubolari 0,34 - 2,5 mm ² (RCT 2,5) |
| 1212251 | CF 500/COV SC | Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per prese e spine Faston 0,1-6 mm ² , SC 1,5... e SC 6... |
| 1212238 | CF 500/DIE AI 6 | Stampo per crimpatrice CF500, per capocorda (A... e AI...) 0,08-6 mm ² |
| 1212239 | CF 500/DIE AI 25 | Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda (A... e AI...) 10,16 e 25 mm ² |
| 1212261 | CF 500/DIE AI 50 | Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda (A... e AI...) 35 e 50 mm ² |
| 1212262 | CF 500/DIE AI-TWIN 10 | Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda TWIN (AI-TWIN...) 2 x 4, 2 x 6 e 2 x 10 mm ² |

| | | |
|---------|------------------------|---|
| 1212461 | CF 500/DIE FBS | Stampo CF 500, per ponticelli a innesto (FBS...4,5,6 e 8), per rompere facilmente i singoli ponticelli |
| 1212244 | CF 500/DIE RC 10 | Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda (C-RC... e C-FC...) 0,5-10 mm ² |
| 1212257 | CF 500/DIE RC 16 | Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda non isolati (C-RC... e C-FC...) 16 mm ² |
| 1212263 | CF 500/DIE RCI 1,5 | Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda isolati (C-RCI... e C-FCI...) 0,14 - 1,5 mm ² |
| 1212240 | CF 500/DIE RCI 6 | Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda isolati (C-RCI... e C-FCI...) 0,5-6 mm ² |
| 1212241 | CF 500/DIE SC 1,5 | Stampo per crimpatrice CF 500, per prese e spine Faston (C-SCF... e C-SCM...) 0,1-1,5 mm ² |
| 1212242 | CF 500/DIE SC 6 | Stampo per crimpatrice CF 500, per prese e spine Faston (C-SCF... e C-SCM...) 0,5-6 mm ² |
| 1212237 | CF 500/DIE TC 4 | Stampo per crimpatrice CF 500, per contatti torniti con diametro del codolo 2,5 e 4,0 mm (CK 2,5..., CK 4,0) 0,14-4 mm ² |
| 1212260 | CF 500/DIE TC 10 | Stampo per crimpatrice CF 500, per contatti torniti diametro codolo 4 mm (CK 4,0) 6 - 10 mm ² |
| 1212249 | CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 | Alloggiamento capocorda per crimpatrice CF 500, per prese Faston (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm ² , larghezza: 2,8 mm, lunghezza: 5 mm |
| 1212248 | CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 | Alloggiamento capocorda per crimpatrice CF 500, per prese Faston (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm ² , larghezza: 4,8 mm |
| 1212247 | CF 500/LOC SCF 6,3/6 | Alloggiamento capocorda per crimpatrice CF 500, per prese Faston (SCF 6,3...), 0,5-6 mm ² , larghezza: 6,3 mm |
| 1212264 | CF 500/LOC SCM 6,3/2,5 | Alloggiamento capocorda per crimpatrice CF 500, per spine Faston (SCM...) 0,5 - 2,5 mm, larghezza: 6,3 mm |

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.