

SACC-CI-M12MS- 8CON-SH TOR 32

Codice articolo: 1457568



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1457568>

Connettore maschio da incasso sensore/attuatore, 8 poli, schermato con connessione a saldare diritta THR

Dati commerciali

EAN	 4 046356 617314
VPE	100
Tariffa doganale	85389099
Peso lordo pezzi	7,19 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 24.08.2010



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	2 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	8
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale guarnizione	FKM / EPDM
Tipo di montaggio	Montaggio dei circuiti stampati
Collegamento	Attacco a saldare THR
Segnalazione stato	No

Omologazioni



Omologazioni

GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Connessione a vite per custodia		
1437892	SACC-M12 PLUG PRESS	Connettore maschio M12, connessione a vite per custodia, variante a pressione, per tutti i portacontatti THR e a saldatura ad onde compatibili Speedcon
1551493	SACC-M12-SCO PLUG	Connessione a vite per custodia M12 SPEEDCON per ins. portacont. maschio M12, con O-Ring, per tutti gli ins. portacont. THR e a sald. a onde compatibili Speedcon
1436709	SACC-M12-SCO PLUG L90	Connessione a vite per custodia M12-SPEEDCON per inserti portacontatti maschio M12, con guarnizione piatta, per tutti i portacontatti THR e a saldatura ad onde compatibili Speedcon


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Dima di foratura

Disegno quotato




Inserto portacontatti maschio M12



Confezione THR su nastro (Tape-on-Reel)

Disegno schema

Pinning connettore maschio M12, 8 poli, vista lato maschio



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.