

# AI-WM 1,5-8 WH

Codice articolo: 3240545

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240545>

Capocorda con collare isolante siglabile. Utilizzando il caricatore è possibile siglare i capocorda con BLUEMARK.

## Dati commerciali

EAN	 4 046356 547772
VPE	780
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	0,25 g

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 09.09.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Informazioni generali

Lunghezza (b)	29,5 mm
Larghezza (a)	4,6 mm
Colore	bianco
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 120 °C
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Materiale	Plastica
Lunghezza anelli	8 mm
Misure interne collare isolante (d)	3,4 mm
Diametro anelli	2,1 mm
Spessore parete anelli	0,15 mm
Diametro interno (f)	1,8 mm

### Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


### Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Generale</b>		
5146567	BLUEMARK MAG AI-WM	Caricatore per stampante BLUEMARK, per l'alloggiamento di capocorda da 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> con collare isolante siglabile
1212368	WIREFOX 2,5	Pinza spelafili, per cavi e conduttori con sezione da 0,08 a 2,5 mm, autoregolabile, lungh. di spelatura regolabile fino a 15 mm, capacità di taglio fino a 6 mm <sup>2</sup> flessibile/1,5 mm <sup>2</sup> rigido
<b>Utensili</b>		
1212034	CRIMPFOX 6	Pinza a crimpare, per capocorda a norma DIN 46228 parte 1+4, 0,25 - 6,0 mm <sup>2</sup> , ingresso laterale, crimpatura trapezoidale
1212043	CRIMPFOX 6S-F	Pinza a crimpare, per capocorda a norma DIN 46228, parte 1+4, 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> , ingresso frontale, crimpatura quadra
1212150	WIREFOX 10	Pinza spelafili, per cavi e conduttori da 0,02 - 10 mm <sup>2</sup> , autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm <sup>2</sup> flessibile/1,5 mm <sup>2</sup> rigido, tagliacavi sostituibile

## Disegni

Disegno quotato

---



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.