

JBC 2,5/5

Codice articolo: 3240165

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240165>

Morsetti per scatole di derivazione a 5 poli con connessione a molla, per il cablaggio senza utensili grazie alla connessione Push-in, per conduttori a uno o più fili con una sezione da 0,5 fino a 2,5 mm², corpo isolante trasparente.

Dati commerciali

| | |
|-----------------------------|--|
| EAN |  4 046356 457958 |
| VPE | 100 |
| Tariffa doganale | 85369010 |
| Peso lordo pezzi | 2,34 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 716 (CL-2009) |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 02.10.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

| | |
|--|-------------|
| Numero di piani | 1 |
| Numero collegamenti | 5 |
| Colore | trasparente |
| Materiale isolante | PC/PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |

Dimensioni

| | |
|-----------|---------|
| Larghezza | 26 mm |
| Lunghezza | 15,6 mm |
| Altezza | 8,9 mm |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|-------|
| Corrente nominale I_N | 24 A |
| Tensione nominale U_N | 450 V |
| N. poli | 5 |

Dati di collegamento

| | |
|---|---------------------|
| Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm ² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm ² |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min. | 20 |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max. | 14 |
| Sezione conduttore flessibile min. | 1,5 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm ² |
| Sezione min. conduttore flessibile AWG | 16 |
| Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 14 |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |

Omologazioni

Omologazioni

GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.