

CRIMPFOX 6

Codice articolo: 1212034



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212034>

Pinza a crimpare, per capocorda a norma DIN 46228 parte 1+4, 0,25 - 6,0 mm², ingresso laterale, crimpatura trapezoidale



Dati commerciali	
EAN	 4 046356 453813
VPE	1
Tariffa doganale	82032000
Peso lordo pezzi	99,99 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 634 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 25.09.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici	
Informazioni generali	
Lunghezza (b)	198 mm
Altezza	59 mm
Larghezza (a)	18 mm
Colore	nero

Stazione di stampaggio	Punto di crimpatura 1
Sezione min.	0,25 mm ²
Sezione max.	0,75 mm ²
AWG min	24
AWG max	20
Stazione di stampaggio	Punto di crimpatura 2
Sezione min.	1 mm ²
Sezione max.	1,5 mm ²
AWG min	18
AWG max	16
Stazione di stampaggio	Punto di crimpatura 3
Sezione max.	2,5 mm ²
AWG max	14
Stazione di stampaggio	Punto di crimpatura 4
Sezione max.	4 mm ²
AWG max	12
Stazione di stampaggio	Punto di crimpatura 5
Sezione max.	6 mm ²
AWG max	10
Crimpatura	Crimpatura trapezoidale
Tipo contatti	Capocorda

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Utensili		
1212035	CRIMPFOX 6/DIE	Stampo di ricambio, per CRIMPFOX 6
1212036	CRIMPFOX/ SPR-3	Molla di richiamo di ricambio

Disegni

Disegno prodotto



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.