

# CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH

Codice articolo: 1772793

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1772793>

Pinza a crimpare per IBS DSUB.../C

**Dati commerciali**

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN              | <br>4 017918 037406 |
| VPE              | 1 pcs.                                                                                               |
| Tariffa doganale | 82032000                                                                                             |
| Peso lordo pezzi | 5,71 g                                                                                               |

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Informazioni generali**

|               |        |
|---------------|--------|
| Lunghezza (b) | 193 mm |
| Larghezza (a) | 64 mm  |
| Colore        | nero   |

**Omologazioni**

Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

## Accessori

| Articolo                | Denominazione   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generale</b>         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1772531                 | HC-D BUC 0,6    | Contatto femmina stampato (con zona a crimpare BO), per conduttori con una sezione di 0,3 mm <sup>2</sup> - 0,6 mm <sup>2</sup>                                                                                                         |
| 1772544                 | HC-D BUC 1,5    | Contatto femmina stampato (con zona a crimpare BO), per conduttori con una sezione di 0,75 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                        |
| 1772557                 | HC-D STC 0,6    | Contatto maschio stampato (con zona a crimpare BO), per conduttori con una sezione di 0,3 mm <sup>2</sup> - 0,6 mm <sup>2</sup>                                                                                                         |
| 1772560                 | HC-D STC 1,5    | Contatto maschio stampato (con zona a crimpare BO), per conduttori con una sezione di 0,75 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                        |
| <b>Spina/adattatore</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1859988                 | MCC-MT 0,2-0,35 | Il contatto femmina a crimpare viene inserito nella custodia della spina dopo aver crimpato il conduttore del connettore modulare MCC 1...-STZ-3,81 e MCC 1...-STZF-3,81 per sezioni da 0,2 mm <sup>2</sup> fino a 0,34 mm <sup>2</sup> |
| 1859991                 | MCC-MT 0,5-1,0  | Il contatto femmina è inserito nella custodia della spina dopo aver crimpato il conduttore per connettore modulare MCC 1...-STZ-3,81 e MCC 1...-STZF-3,81 per campi di sezioni da 0,5 mm <sup>2</sup> fino a 1 mm <sup>2</sup>          |

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.