

VS-SCRJ-GOF-BU/BU

Codice articolo: 1652978

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652978>

Inserito portacontatti femmina SCRJ, duplex, per telai da incasso VS-A-F-IP 67, utilizzabile per fibra di vetro (multimode & singlemode), HCS e fibre polimeriche

Ethernet**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	 4 017918 969943
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	10,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 217 (PC-2009)

Dati tecnici**Dati meccanici**

N. poli	2
Numero degli slot	1
Piano d'inserimento	SCRJ conforme a DIN EN 50377-6-1
Tipo di fibra	GOF, HCS, POF
Diametro ferula	2,50 mm

Numero di fibre	2
Cicli di manovra	≥ 500
Collegamento	femmina
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PBT
Materiale ferula	Ceramica Zirkonia
Colore ferula	bianco
Grado di protezione	IP20

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Inserto portacontatti femmina		
2700312	FL MM PATCH COUPLER LC-LC	Giunto, LC/LC, utilizzabile per fibre in vetro Multimode
2700313	FL SM PATCH COUPLER LC-LC	Giunto, LC/LC, utilizzabile per fibre in vetro Singlemode
Spina/adattatore		
2901788	FL COUPLER SC-DUPLEX	Giunto, SC-Duplex/SC-Duplex, utilizzabile per fibre in vetro Multimode e Singlemode, HCS e polimeriche
2799429	PSM-SET-BFOC-LINK/2	Giunto, set composto da 2 giunti per il collegamento di connettori B-FOC
2799416	PSM-SET-FSMA-LINK/2	Giunto, set composto da 2 giunti per il collegamento di connettori F-SMA

2313070	PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS	Set di connettori SCRJ per fibra HCS, da confezionare, composto da 2 connettori a montaggio rapido duplex con protezione contro le piegature
2313546	PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/ PN	Set di connettori SCRJ per cavo in fibra PROFINET-HCS standard con un diametro dei singoli elementi di 2,2 mm. Costituito da 2 connettori a montaggio rapido duplex con protezione contro le piegature da confezionare.
2708656	PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF	Set di connettori SCRJ per fibra polimerica, da confezionare, composto da 2 connettori a montaggio rapido duplex con protezione contro le piegature

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.