Dati di base

PTS 1,5/ 4-PH-5,0

Codice articolo: 1805533



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1805533

Spina, Corrente nominale: 10 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, N. poli: 4, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a molla, Colore: verde

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 15.07.2011

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 679145
VPE	250 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	2,22 g

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	5 mm
Misura a	15 mm
N. poli	4

Dati tecnici

Famiglia articolo	PTS 1,5/..-PH

Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	4 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	400 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	600 V
Corrente nominale I_N	10 A
Sezione nominale	2,5 mm²
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Lunghezza di spelatura	8 mm

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm²
Sezione conduttore rigido max.	2,5 mm²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm² 1
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	1 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	14

Omologazioni


Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Diagramma



Tipo: PTS 1,5/...-PH-5,0 con PST 1,3/...-5,0

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.