


CK1,6-ED-0,37BU AU

Codice articolo: 1674969

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1674969>

Contatto a crimpare 1,6 tornito, contatto singolo femmina, sezione fili da 0,14 a 0,37 mm², dorato

Dati commerciali

EAN	 4 017918 135669
VPE	100 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	0,69 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 528 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Dati elettrici**

Nota:	per inserti portacontatti HC-M-12, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD e VC-D, la qualità di una connessione a crimpare viene stabilita dalla norma DIN EN 60 352-2, si raccomandano i contatti dorati con $U < 5 \text{ V}$ e $I < 5 \text{ mA}$
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Dati meccanici

Sezione di collegamento	0,14 mm ² ... 0,37 mm ²
-------------------------	---

Sezione di collegamento AWG	22 ... 24
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	8 mm (6 mm con 2,5 mm ²)
Cicli di manovra	≥ 500

Dati generici

Esecuzione	Contatto singolo femmina
Serie	HC-M-12
Tecnica di connessione	Attacco a crimpare
Indicazione per il montaggio	Con tensioni < 5 V e correnti < 5 mA si consigliano contatti dorati.
Montaggio	per portacontatti HC-M-12.., HC-M-03/04.., HC-M-17.., HC-M-EMV.., HC-D.., HC-DD.., VC-D..

Dati materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Dorato

Omologazioni



Omologazioni GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1884869	VC-EW 1,6	Utensile di sbloccaggio, per contatti torniti e stampati CK-1,6-...
Utensili		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Utensile di montaggio per contatti a crimpare CK 1,6... per conduttori di sezione inferiore
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Pinza a crimpare per contatti torniti CK 1,6 ED... e CK 2,5 ED...

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.