

PLC-BSC-120UC/21-21

Codice articolo: 2967031

La figura mostra la versione PLC-BSC-120UC/21-21/SO46



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2967031>

Morsetti base PLC da 14 mm con connessione a vite, tensione di ingresso 120 V AC/DC (senza equipaggiamento relè o optoaccoppiatore)



Dati commerciali

EAN	 4 017918 156473
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	51,60 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 09.02.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati d'ingresso

Tensione d'ingresso nominale U_N	120 V AC/DC
Segnalazione stato	LED

Dati d'uscita

Possibili equipaggiamenti	Relè in miniatura, REL-MR-110DC/21-21AU, REL-MR-110DC/21-21
---------------------------	---

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	14
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3

Dati generali

Larghezza	14 mm
Altezza	80 mm
Profondità	94 mm
Colore	verde
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 85 °C
Funzionamento	100 % ED
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Posizione d'installazione	A scelta
Indicazione per il montaggio	Affiancabile senza distanza

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST, GL

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Prodotti complementari

Articolo	Denominazione	Descrizione
Relè		
2961202	REL-MR-110DC/21-21	Relè in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tensione d'ingresso 110 V DC
2961228	REL-MR-110DC/21-21AU	Relè in miniatura a innesto, con contatto dorato, 2 contatti di scambio, tensione d'ingresso 110 V DC

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.