

SACC-CI-M12MSB-5CON-L180 THR

Codice articolo: 1552230



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1552230>

Connettore maschio da incasso sensore/attuatore, 5 poli, codifica B, con connessione a saldare diritta THR, solo inserto portacontatti

Dati commerciali

EAN	 4 046356 162098
VPE	60
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	4,11 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 33 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 29.09.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	5
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	B - inverso
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Cicli di manovra	> 100
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale guarnizione	FKM / EPDM
Tipo di montaggio	Montaggio dei circuiti stampati
Collegamento	Attacco a saldare THR
Segnalazione stato	No

Omologazioni



Omologazioni

GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Connessione a vite per custodia		
1437892	SACC-M12 PLUG PRESS	Connettore maschio M12, connessione a vite per custodia, variante a pressione, per tutti i portacontatti THR e a saldatura ad onde compatibili Speedcon
1551493	SACC-M12-SCO PLUG	Connessione a vite per custodia M12 SPEEDCON per ins. portacont. maschio M12, con O-Ring, per tutti gli ins. portacont. THR e a sald. a onde compatibili Speedcon
1436709	SACC-M12-SCO PLUG L90	Connessione a vite per custodia M12-SPEEDCON per inserti portacontatti maschio M12, con guarnizione piatta, per tutti i portacontatti THR e a saldatura ad onde compatibili Speedcon


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Dima di foratura

Disegno quotato




Inserto portacontatti maschio M12



Confezione Tray THR

Disegno schema



Pinning connettore M12, 5 poli, codifica B, lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.