

AI-WM 0,5-8 WH

Codice articolo: 3240542

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240542>

Capocorda con collare isolante siglabile. Utilizzando il caricatore è possibile siglare i capocorda con BLUEMARK.

Dati commerciali	
EAN	 4 046356 528122
VPE	780
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	0,22 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 09.09.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici	
Informazioni generali	
Lunghezza (b)	29 mm
Larghezza (a)	4,6 mm
Colore	bianco
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 120 °C
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Materiale	Plastica
Lunghezza anelli	8 mm
Misure interne collare isolante (d)	2,9 mm
Diametro anelli	1,4 mm
Spessore parete anelli	0,15 mm
Diametro interno (f)	1,1 mm

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
5146567	BLUEMARK MAG AI-WM	Caricatore per stampante BLUEMARK, per l'alloggiamento di capocorda da 0,5 - 1,5 mm ² con collare isolante siglabile
1212368	WIREFOX 2,5	Pinza spelafili, per cavi e conduttori con sezione da 0,08 a 2,5 mm, autoregolabile, lungh. di spelatura regolabile fino a 15 mm, capacità di taglio fino a 6 mm ² flessibile/1,5 mm ² rigido
Utensili		
1212034	CRIMPFOX 6	Pinza a crimpare, per capocorda a norma DIN 46228 parte 1+4, 0,25 - 6,0 mm ² , ingresso laterale, crimpatura trapezoidale
1212043	CRIMPFOX 6S-F	Pinza a crimpare, per capocorda a norma DIN 46228, parte 1+4, 0,5 - 6 mm ² , ingresso frontale, crimpatura quadra
1212150	WIREFOX 10	Pinza spelafili, per cavi e conduttori da 0,02 - 10 mm ² , autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm ² flessibile/1,5 mm ² rigido, tagliacavi sostituibile

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.